

EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity

Product identification

QAM Series SensorsHersteller
Manufacturer
Anschrift
Adresse**Siemens Industry Inc.
Building Technologies Division
1000 Deerfield Parkway
Buffalo Grove, IL 60089**

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

RoHS-Richtlinie:**RoHS Directive:**

2011/65/EU Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten; Amtsblatt der EU L174, 1/07/2011, S. 88–110

2011/65/EU Directive of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment; Official Journal of the EU L174, 1/07/2011, p. 88–110

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produkts mit den Vorschriften der angewandten Richtlinie(n) wird nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Normen / Vorschriften:

The conformity of the product described above with the provisions of the applied Directive(s) is demonstrated by compliance with the following standards / regulations:


Referenznummer einschließlich Ausgabedatum
Reference number including Edition
EN 50581:2012

*Referenznummer einschließlich Ausgabedatum
Reference number including Edition*

Unterschiedet für und im Namen von: / Signed for and on behalf of:
Siemens Industry Inc., Buffalo Grove, IL


.....
Ivan Todorov
Head of CPS R & D

4/19/2019
.....
Date


.....
Todd Lash
Head of SRA Segment

4/16/19
.....
Date

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, ist jedoch keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten.

This declaration is an attestation of conformity with the indicated Directive(s) but does not imply any guarantee of quality or durability. The safety instructions of the accompanying product documentation shall be observed.

EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity

Product number Typ	Stock number Artikelnummer	Additional information Zusätzliche Informationen
[ASN]	[SSN or ASN]	
QAM1030.008P50	BPZ:QAM1030.008P50	COMMISSIONING SNSR, 10K OHM TYP2, 50 PK
QAM1035.008P50	BPZ:QAM1035.008P50	COMMISSIONING SNSR, 100K OHM, 50 PK
QAM2012.010	BPZ:QAM2012.010	DUCT POINT TEMP, PT 1K OHM(385), 4"
QAM2012.020	BPZ:QAM2012.020	DUCT POINT TEMP, PT 1K OHM(385), 8"
QAM2012.045	BPZ:QAM2012.045	DUCT PNT TEMP, PT 1K OHM(385), 18" RIGID
QAM2012.250	BPZ:QAM2012.250	DUCT AVG TEMP, PT 1K OHM(385), 8' FLEX
QAM2012.500	BPZ:QAM2012.500	DUCT AVG TEMP, PT 1K OHM(385), 16' FLEX
QAM2012.750	BPZ:QAM2012.750	DUCT AVG TEMP, PT 1K OHM(385), 24' FLEX
QAM2020.010	BPZ:QAM2020.010	DUCT POINT TEMP, NI 1K OHM @ 32F, 4"
QAM2020.020	BPZ:QAM2020.020	DUCT POINT TEMP, NI 1K OHM @ 32F, 8"
QAM2020.045	BPZ:QAM2020.045	DUCT PT TMP, NI 1K OHM @ 32F, 18", RIGID
QAM2020.500	BPZ:QAM2020.500	DUCT AVG TEMP, NI 1K OHM @ 32F, 16' FLEX
QAM2020.750	BPZ:QAM2020.750	DUCT AVG TEMP, NI 1K OHM @ 32F, 24' FLEX
QAM2021.020	BPZ:QAM2021.020	DUCT POINT TEMP, NI 1K OHM @ 70F, 8"
QAM2021.045	BPZ:QAM2021.045	DUCT PNT TMP, NI 1K OHM @ 70F, 18" RIGID
QAM2021.750	BPZ:QAM2021.750	DUCT AVG TEMP, NI 1K OHM @ 70F, 24' FLEX
QAM2030.010	BPZ:QAM2030.010	DUCT POINT TEMP, 10K OHM TYPE 2, 4"
QAM2030.010-BR	BPZ:QAM2030.010-BR	DUCT POINT TEMP, 10K-2, 4", BRACKET MNT.
QAM2030.020	BPZ:QAM2030.020	DUCT POINT TEMP, 10K OHM TYPE 2, 8"
QAM2030.045	BPZ:QAM2030.045	DUCT PNT TEMP, 10K OHM TYPE 2, 18" RIGID
QAM2030.250	BPZ:QAM2030.250	DUCT AVG TEMP, 10K OHM TYPE 2, 8' FLEX
QAM2030.500	BPZ:QAM2030.500	DUCT AVG TEMP, 10K OHM TYPE 2, 16' FLEX
QAM2030.750	BPZ:QAM2030.750	DUCT AVG TEMP, 10K OHM TYPE 2, 24' FLEX
QAM2032.010	BPZ:QAM2032.010	DUCT POINT TEMP, 10K OHM TYPE 3, 4"
QAM2032.020	BPZ:QAM2032.020	DUCT POINT TEMP, 10K OHM TYPE 3, 8"
QAM2032.045	BPZ:QAM2032.045	DUCT PNT TEMP, 10K OHM TYPE 3, 18" RIGID
QAM2032.250	BPZ:QAM2032.250	DUCT AVG TEMP, 10K OHM TYPE 3, 8' FLEX
QAM2032.500	BPZ:QAM2032.500	DUCT AVG TEMP, 10K OHM TYPE 3, 16' FLEX
QAM2032.750	BPZ:QAM2032.750	DUCT AVG TEMP, 10K OHM TYPE 3, 24' FLEX