


<b>de</b>	Montageanleitung
<b>en</b>	Mounting instructions
<b>fr</b>	Instructions de montage
<b>sv</b>	Monteringsinstruktion
<b>nl</b>	Montage-aanwijzing
<b>it</b>	Istruzioni di montaggio
<b>fi</b>	Asennusohje
<b>es</b>	Instrucciones de montaje
<b>da</b>	Monteringsvejledning
<b>pl</b>	Instrukcja montażu
<b>cz</b>	Montážní návod
<b>hu</b>	Szerelési útmutató
<b>el</b>	Οδηγίες εγκατάστασης
<b>ru</b>	Инструкция по установке
<b>tr</b>	Montaj talimatları
<b>zh</b>	安装指导

<b>Funktionsmodul</b>
<b>Function module</b>
<b>Module de fonction</b>
<b>Funktionsmodul</b>
<b>Funcțiemoduul</b>
<b>Modulo funzioni</b>
<b>Toimintamoduuli</b>
<b>Módulo de funciones</b>
<b>Funktionsmodul</b>
<b>Moduł funkcyjny</b>
<b>Funkční modul</b>
<b>Funkciómodul</b>
<b>Μονάδων λειτουργιών</b>
<b>Функциональный модуль</b>
<b>Fonksiyon modülü</b>
<b>功能模块</b>



4040U09

**AZX61.1**



**1**

<b>de</b>	<b>Hinweise zur Montage</b> Stellantrieb ist an ein Siemens-Ventil mechanisch gekoppelt. Kompatibilität und Kombinationsmöglichkeiten beachten. Stellantrieb von Betriebsspannung trennen.	<b>en</b>	<b>Notes on mounting</b> Actuator is mechanically connected to a Siemens valve. Observe compatibility and choice of combinations. Disconnect actuator from power.	<b>fr</b>	<b>Indications pour le montage</b> Le servomoteur est accouplé mécaniquement à une vanne Siemens. Respecter les indications de compatibilité et de combinaisons d'appareils. Débrancher le servomoteur.
<b>sv</b>	<b>Montering</b> Ställdonet är mekaniskt sammankopplat med en Siemens-ventil. Observera kompatibilitet och kombinationsmöjligheter. Separera ställdonet från matningsspänningen.	<b>nl</b>	<b>Montageaanwijzing</b> Servomotor is mechanisch gekoppeld met een Siemens afsluiter Let op compatibiliteit en combinatiemogelijkheden. Voeding van servomotor verwijderen.	<b>it</b>	<b>Note per il montaggio</b> L'attuatore è meccanicamente connesso alla valvola Siemens Rispettare la compatibilità e le combinazioni possibili. Scollegare l'attuatore dall'alimentazione
<b>fi</b>	<b>Huomioitavaa asennuksessa</b> Toimilaite on mekaanisesti kiinni Siemens venttiiliin. Huomioi yhteensopivuus sekä eri vaihtoehtot. Irroita jännite.	<b>es</b>	<b>Notas de montaje</b> El actuador esta mecanicamente conectado a la válvula de Siemens. Observe la compatibilidad y la opción de combinaciones Desconectar el actuador de la alimentación.	<b>da</b>	<b>Bemærkninger til montering</b> Aktuatoren forbindes mekanisk til en ventil fra Siemens. Tag hensyn til kompatibilitet og kombinationsmuligheder. Aktuatoren skal frakobles strømforsyningen.
<b>pl</b>	<b>Uwagi dotyczące montażu</b> Siłownik jest podłączony mechanicznie do zaworu firmy Siemens. Należy przestrzegać kompatybilności i wyboru kombinacji. Odłączyć siłownik od zasilania.	<b>cz</b>	<b>Poznámky k montáži</b> Pohon je mechanicky připojen k ventilu Siemens. Dodržujte kompatibilitu a volbu kombinací. Odpojte pohon od napájení.	<b>hu</b>	<b>Szerelési utasítás</b> A szelepállító mechanikusan csatlakozik a Siemens szelephez. Ügyeljen a kompatibilitásra és a megengedett kombinációkra. Áramtalanítsa a szelepmozgatót.
<b>el</b>	<b>Οδηγίες εγκατάστασης</b> Ο κινητήρας συνδέεται μηχανικά σε βάνα Siemens. Ελέγξτε τη συμβατότητα και την επιλογή συνδυασμών. Αποσυνδέστε την παροχή του κινητήρα.	<b>ru</b>	<b>Замечания по монтажу</b> Привод подключен к клапану Siemens. Учитывайте совместимость и возможные варианты. Снимите питание с привода.	<b>tr</b>	<b>Montaj notları</b> Aktüatör bir Siemens vanaya mekanik olarak bağlıdır. Uyumluluğa ve kombinasyon seçimlerine dikkat edin. Aktüatörü güçten çekin.
<b>zh</b>	<b>安装说明</b> 执行器已安装在西门子阀门上。 请遵守设备组合中的配套使用规定。 请断开执行器电源连接。				



2



PZ 2



No.: 4




3



No.: 1


<p><b>de</b> Funktionsmodul einstellen</p> <p><b>3a1</b> Wirk Sinn: Direkt wirkend</p> <p><b>3a2</b> Wirk Sinn: Umgekehrt wirkend</p> <p><b>3b1</b> Sequenzsteuerung: <b>Nicht</b> aktiv</p> <p><b>3b2</b> Sequenzsteuerung: Aktiv</p> <p><b>3c1</b> Sequenzsteuerung: Startpunkt [V]</p> <p><b>3c2</b> Sequenzsteuerung: Arbeitsbereich [V]</p> <p><b>3d</b> Ungültige HEX-Schalter-Kombination</p> <p><b>3e</b> Beispiel</p> <p><b>3f</b> Stellungsrückmeldung U [V]</p>	<p><b>en</b> Set function module</p> <p><b>3a1</b> Acting direction: Direct</p> <p><b>3a2</b> Acting direction: Reverse</p> <p><b>3b1</b> Sequence control: <b>Not</b> active</p> <p><b>3b2</b> Sequence control: Active</p> <p><b>3c1</b> Sequence control: Starting point [V]</p> <p><b>3c2</b> Sequence control: Working range [V]</p> <p><b>3d</b> Invalid HEX switches combinations</p> <p><b>3e</b> Example</p> <p><b>3f</b> Position feedback U [V]</p>	<p><b>fr</b> Régler le module de fonction</p> <p><b>3a1</b> Sens d'action : direct</p> <p><b>3a2</b> Sens d'action : inverse</p> <p><b>3b1</b> Commande séquentielle: <b>inactive</b></p> <p><b>3b2</b> Commande séquentielle: active</p> <p><b>3c1</b> Commande séquentielle: Point de départ [V]</p> <p><b>3c2</b> Commande séquentielle: Plage de travail [V]</p> <p><b>3d</b> Combinaison de commutateurs HEX incorrecte</p> <p><b>3e</b> Exemple</p> <p><b>3f</b> Recopie de position U [V]</p>
<p><b>sv</b> Inställning av funktionsmodul</p> <p><b>3a1</b> Funktion: Direkt inverter</p> <p><b>3a2</b> Funktion: Omvänd inverter</p> <p><b>3b1</b> Sekvensstyrning: <b>Inte</b> aktiv</p> <p><b>3b2</b> Sekvensstyrning: Aktiv</p> <p><b>3c1</b> Sekvensstyrning: Startpunkt [V]</p> <p><b>3c2</b> Sekvensstyrning: Arbetsområde [V]</p> <p><b>3d</b> Ogiltiga HEX-kontaktkombinationer</p> <p><b>3e</b> Exempel</p> <p><b>3f</b> Lägesåterföring U [V]</p>	<p><b>nl</b> Functiemodul instellen</p> <p><b>3a1</b> Werkingsrichting: Direct</p> <p><b>3a2</b> Werkingsrichting: Omgekeerd</p> <p><b>3b1</b> Vershoven besturing: <b>Niet</b> actief</p> <p><b>3b2</b> Vershoven besturing: Actief</p> <p><b>3c1</b> Vershoven besturing: Startpunt [V]</p> <p><b>3c2</b> Vershoven besturing: Bereik [V]</p> <p><b>3d</b> Ongeldige HEX switches combinaties</p> <p><b>3e</b> Voorbeeld</p> <p><b>3f</b> Standterugmelding U [V]</p>	<p><b>it</b> Impostazioni modulo funzioni</p> <p><b>3a1</b> Senso di azione: Diretto</p> <p><b>3a2</b> Senso di azione: Inverso</p> <p><b>3b1</b> Controllo sequenza: <b>Non</b> attivo</p> <p><b>3b2</b> Controllo sequenza: Attivo</p> <p><b>3c1</b> Controllo sequenza: Punto di inizio [V]</p> <p><b>3c2</b> Controllo sequenza: campo di lavoro [V]</p> <p><b>3d</b> Combinazioni interruttori HEX non valide</p> <p><b>3e</b> Esempio</p> <p><b>3f</b> Segnale di posizione U [V]</p>
<p><b>fi</b> Asetukset</p> <p><b>3a1</b> Toimintasuunta: Suora</p> <p><b>3a2</b> Toimintasuunta: Käänteinen</p> <p><b>3b1</b> Sarjasäätö: <b>Ei</b> käytössä</p> <p><b>3b2</b> Sarjasäätö: Käytössä</p> <p><b>3c1</b> Sarjasäätö: Aloituspiste [V]</p> <p><b>3c2</b> Sarjasäätö: Toiminta-alue [V]</p> <p><b>3d</b> Epäkelpo HEX kytkin vaihtoehdot</p> <p><b>3e</b> Esimerkki</p> <p><b>3f</b> Asentotieto U [V]</p>	<p><b>es</b> Ajustar módulo de funciones</p> <p><b>3a1</b> Sentido dirección: Directa</p> <p><b>3a2</b> Sentido dirección: Indirecta</p> <p><b>3b1</b> Control de secuencial: <b>No</b> activo</p> <p><b>3b2</b> Control de secuencial: Activo</p> <p><b>3c1</b> Control de secuencial: punto de inicio [V]</p> <p><b>3c2</b> Control de secuencial: Rango de trabajo [V]</p> <p><b>3d</b> Invalid HEX switches combinations</p> <p><b>3e</b> Example</p> <p><b>3f</b> Position feedback U [V]</p>	<p><b>da</b> Indstilling af funktionsmodul</p> <p><b>3a1</b> Funktionsretning: Direkte</p> <p><b>3a2</b> Funktionsretning: Omvendt</p> <p><b>3b1</b> Sekvensstyrning: <b>Ikke</b> aktiv</p> <p><b>3b2</b> Sekvensstyrning: Aktiv</p> <p><b>3c1</b> Sekvensstyrning: Startpunkt [V]</p> <p><b>3c2</b> Sekvensstyrning: Arbejdsområde [V]</p> <p><b>3d</b> Ugyldige kombinationer for HEX-kontakter</p> <p><b>3e</b> Eksempel</p> <p><b>3f</b> Positionsmelding U [V]</p>
<p><b>pl</b> Konfiguracja modułu funkcyjnego</p> <p><b>3a1</b> Kierunek działania: bezpośredni</p> <p><b>3a2</b> Kierunek działania: odwrotny</p> <p><b>3b1</b> Sterowanie sekwencją: <b>Nieaktywne</b></p> <p><b>3b2</b> Sterowanie sekwencją: Aktywne</p> <p><b>3c1</b> Sterowanie sekwencją: Punkt początkowy [V]</p> <p><b>3c2</b> Sterowanie sekwencją: Zakres roboczy [V]</p> <p><b>3d</b> Niedopuszczalne kombinacje przełączników HEX</p> <p><b>3e</b> Przykład</p> <p><b>3f</b> Dodatkowo sprzężenie zwrotne U [V]</p>	<p><b>cz</b> Nastavení funkčního modulu</p> <p><b>3a1</b> Směr pohybu: Přímý</p> <p><b>3a2</b> Směr pohybu: Reverzní</p> <p><b>3b1</b> Sekvenční řízení: <b>Není</b> aktivní</p> <p><b>3b2</b> Sekvenční řízení: Aktivní</p> <p><b>3c1</b> Sekvenční řízení: Počáteční bod [V]</p> <p><b>3c2</b> Sekvenční řízení: Pracovní rozsah [V]</p> <p><b>3d</b> Neplatné kombinace HEX přepínačů</p> <p><b>3e</b> Příklad</p> <p><b>3f</b> Polohová zpětná vazba U [V]</p>	<p><b>hu</b> Funkciómodul beállítása</p> <p><b>3a1</b> Hatás: direkt működés</p> <p><b>3a2</b> Hatás: fordított működés</p> <p><b>3b1</b> Szekvencia vezérlés: <b>nem</b> aktív</p> <p><b>3b2</b> Szekvencia vezérlés: aktív</p> <p><b>3c1</b> Szekvencia vezérlés: indulási pont [V]</p> <p><b>3c2</b> Szekvencia vezérlés: munka tartomány [V]</p> <p><b>3d</b> Érvénytelen HEX kapcsoló kombináció</p> <p><b>3e</b> Példa</p> <p><b>3f</b> Pozíció visszajelzés U [V]</p>

<b>el</b>	<b>Ρύθμιση λειτουργίας μονάδας</b>	<b>ru</b>	<b>Параметры</b>	<b>tr</b>	<b>Fonksiyon modülü ayarlama</b>
<b>3a1</b>	Κατεύθυνση λειτουργίας: Ευθεία	<b>3a1</b>	Управление: Прямое	<b>3a1</b>	Hareket yönü: Direkt
<b>3a2</b>	Κατεύθυνση λειτουργίας: Αντίστροφη	<b>3a2</b>	Управление: Инверсное	<b>3a2</b>	Hareket yönü: Ters
<b>3b1</b>	Ακολουθία ελέγχου: <b>Ανενεργή</b>	<b>3b1</b>	Последоват.управл.: <b>НЕ</b> активно	<b>3b1</b>	Sekans kontrolü: Aktif <b>değil</b>
<b>3b2</b>	Ακολουθία ελέγχου: Ενεργή	<b>3b2</b>	Последоват.управл.: Активно	<b>3b2</b>	Sekans kontrolü: Aktif
<b>3c1</b>	Ακολουθία ελέγχου: Σημείο εκκίνησης [V]	<b>3c1</b>	Последоват.управл.: Начальная точка [V]	<b>3c1</b>	Sekans kontrolü: Başlangıç noktası [V]
<b>3c2</b>	Ακολουθία ελέγχου: Εύρος λειτουργίας [V]	<b>3c2</b>	Последоват.управл.: Диапазон [V]	<b>3c2</b>	Sekans kontrolü: Çalışma aralığı [V]
<b>3d</b>	Λάθος συνδυασμός διακοπών HEX	<b>3d</b>	Неверные комбинации HEX	<b>3d</b>	Geçersiz HEX anahtarları kombinasyonları
<b>3e</b>	Παράδειγμα	<b>3e</b>	Пример	<b>3e</b>	Örnek
<b>3f</b>	Επιβεβαίωση θέσης U [V]	<b>3f</b>	Сигнал обратной связи U [V]	<b>3f</b>	Позицион geri dönüş U [V]
<b>zh</b>	<b>设置功能模块</b>				
<b>3a1</b>	操作方向: 正向				
<b>3a2</b>	操作方向: 反向				
<b>3b1</b>	序列控制: 未启用				
<b>3b2</b>	序列控制: 启用				
<b>3c1</b>	序列控制: 起始点 [V]				
<b>3c2</b>	序列控制: 工作范围 [V]				
<b>3d</b>	无效的 HEX 开关组合				
<b>3e</b>	示例				
<b>3f</b>	位置反馈 U [V]				



	LO	3c1	UP	3c2
0	0.3	0	9.4	
1	1	1	3	
2	2	2	4	
3	3	3	5	
4	4	4	6	
5	5	5	7	
6	6	6	8	
7	7	7	9	
8	8	8	10	
9	9	9	12	
A	10	A	14	
B	11	B	16	
C	12	C	18	
D	13	D	20	
E	14	E	25	
F	15	F	30	

	LO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
<b>3d</b>	UP		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	D	D	C	C	B
	UP							E	E	E	E	E	E	E	D	D	C
	UP												F	F	E	E	D
	UP														F	F	E
	UP																F



<b>de</b> Hinweise zur Montage <b>4a</b> Bei Montage von zwei verschiedenen Zubehöerteilen auf korrekten Steckplatz achten. Kompatibilität und Kombinationsmöglichkeiten beachten.	<b>en</b> Notes on mounting <b>4a</b> When mounting two different accessories watch out for correct plug-in space A or B. Observe compatibility and choice of combinations.	<b>fr</b> Indications pour le montage <b>4a</b> Si vous montez deux accessoires différents, veillez à les insérer dans les emplacements corrects. Respecter les indications de compatibilité et de combinaisons d'appareils.
<b>sv</b> Montering <b>4a</b> Vid montering av två olika tillbehör, beakta korrekt insticksplats A eller B. Observera kompatibilitet och kombinationsmöjligheter.	<b>nl</b> Montageaanzwijzing <b>4a</b> Bij montage van twee verschillende accessoires letten op correcte plug-in plaats A of B. Let op compatibiliteit en combinatiemogelijkheden.	<b>it</b> Note per il montaggio <b>4a</b> Quando si montano due differenti accessori fare attenzione ad utilizzare la corretta posizione A o B. Rispettare la compatibilità e le combinazioni possibili.
<b>fi</b> Huomioitavaa asennuksessa <b>4a</b> Mikäli kahta eri lisälaitetta kytketään tarkista oikea asennuskohta joko A tai B. Huomioi yhteensopivuus sekä eri vaihtoehdot	<b>es</b> Notas de montaje <b>4a</b> Cuando se monten 2 accesorios diferentes verificar una correcta fijación en los espacios A o B. Observe compatibility and choice of combinations.	<b>da</b> Bemærkninger til montering <b>4a</b> Ved montering af to forskellige slags tilbehør skal man sørge for korrekt indsætning i placering A eller B. Tag hensyn til kompatibilitet og kombinationsmuligheder.
<b>pl</b> Uwagi dotyczące montażu <b>4a</b> W przypadku montażu dwóch różnych akcesoriów, należy zwrócić uwagę na właściwe gniazdo A lub B. Należy przestrzegać kompatybilności i wyboru kombinacji.	<b>cz</b> Poznámky k montáži <b>4a</b> Při montáži dvou rozdílných příslušenství dbejte na jejich správné zasunutí do prostoru A nebo B. Dodržujte kompatibilitu a volbu kombinací.	<b>hu</b> Szerelési utasítás <b>4a</b> Két különböző tartozék alkatrészes alkalmazása esetén a megfelelő helyre (A vagy B) szerelje azokat. Ügyeljen a kompatibilitásra és a megengedett kombinációkra.
<b>el</b> Οδηγίες εγκατάστασης <b>4a</b> Προσοχή στο σωστό διάστημα σύνδεσης A ή B όταν τοποθετείτε δύο διαφορετικά εξαρτήματα. Ελέγξτε τη συμβατότητα και την επιλογή συνδυασμών.	<b>ru</b> Замечания по монтажу <b>4a</b> При установке двух разных аксессуаров учитывайте расстояние до A или B. Учитывайте совместимость и возможные варианты.	<b>zh</b> 安装说明 <b>4a</b> 当安装两个不同的附件时，请选择正确的插入孔 A 或 B。 请遵守设备组合中的配套使用规定。
<b>tr</b> Montaj notları <b>4a</b> İki farklı aksesuar monte ederken bunların A alanına mı yoksa B alanına mı takılacağına dikkat edin. Uyumluluğa ve kombinasyon seçimlerine dikkat edin.		

