

EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity

Product identification

GAP GCA ActuatorsHersteller
Manufacturer
Anschrift
Adresse**Siemens Industry Inc.
Building Technologies Division
1000 Deerfield Parkway
Buffalo Grove, IL 60089**

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

EMV-Richtlinie:

2014/30/EU Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit; Amtsblatt der EU L96, 29/03/2014, S. 79–106

RoHS-Richtlinie:

2011/65/EU Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten; Amtsblatt der EU L174, 1/07/2011, S. 88–110

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produkts mit den Vorschriften der angewandten Richtlinie(n) wird nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Normen / Vorschriften:

Referenznummer einschließlich Ausgabedatum
Reference number including Edition

EN 60730-1:2011
EN 60730-2-14:1997 +A1:2001
EN 50581:2012

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

EMC Directive:

2014/30/EU Directive of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility; Official Journal of the EU L96, 29/03/2014, p. 79–106

RoHS Directive:


2011/65/EU Directive of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment; Official Journal of the EU L174, 1/07/2011, p. 88–110

The conformity of the product described above with the provisions of the applied Directive(s) is demonstrated by compliance with the following standards / regulations:


Referenznummer einschließlich Ausgabedatum
Reference number including Edition

Unterzeichnet für und im Namen von: / Signed for and on behalf of:

Siemens Industry Inc., Buffalo Grove, IL


Joseph Studzinski
Head of CPS R & D

8/2/17
Date


Dick Pope
Head of FDO Segment

8/1/17
Date

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, ist jedoch keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten.

This declaration is an attestation of conformity with the indicated Directive(s) but does not imply any guarantee of quality or durability. The safety instructions of the accompanying product documentation shall be observed.

EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity

<i>Product number</i> Typ	<i>Stock number</i> Artikelnummer	<i>Additional information</i> Zusätzliche Informationen
[ASN]	[SSN or ASN]	
GCA121.1P	BPZ:GCA121.1P	SR, 142 lb-in, 24VAC/DC,2PT, Plenum
GCA121.1U	BPZ:GCA121.1U	SR, 142 lb-in, 24VAC/DC,2PT
GCA131.1P	BPZ:GCA131.1P	SR, 142 lb-in, 24VAC/DC,Floating, Plenum
GCA131.1U	BPZ:GCA131.1U	SR, 142 lb-in, 24VAC/DC,Floating
GCA132.1P	BPZ:BPZ:GCA132.1P	SR, 142 lb-in, 24VAC/DC,Floating, POT, Plenum
GCA132.1U	BPZ:GCA132.1U	SR, 142 lb-in, 24VAC/DC,POT, Floating
GCA151.1P	BPZ:GCA151.1P	SR, 142 lb-in, 24VAC/DC,0-10Vdc,Plenum
GCA151.1U	BPZ:GCA151.1U	SR, 142 lb-in, 24VAC/DC,0-10Vdc
GCA161.1P	BPZ:GCA161.1P	SR, 142 lb-in, 24VAC/DC,0-10Vdc,Plenum
GCA161.1U	BPZ:GCA161.1U	SR, 142 lb-in, 24VAC/DC,0-10Vdc
GCA163.1P	BPZ:GCA163.1P	SR, 142 lb-in, 24VAC/DC,0-10Vdc,Start/Span, Plenum
GCA163.1U	BPZ:GCA163.1U	SR, 142 lb-in, 24VAC/DC,0-10Vdc,Start/Span
GCA121.1P/PS	BPZ:GCA121.1P/PS	SR, 142 lb-in, 24VAC/DC,2PT, Plenum
GCA121.1U/PS	BPZ:GCA121.1U/PS	SR, 142 lb-in, 24VAC/DC,2PT
GCA131.1P/PS	BPZ:GCA131.1P/PS	SR, 142 lb-in, 24VAC/DC,Floating, Plenum
GCA131.1U/PS	BPZ:GCA131.1U/PS	SR, 142 lb-in, 24VAC/DC,Floating
GCA151.1P/PS	BPZ:GCA151.1P/PS	SR, 142 lb-in, 24VAC/DC,0-10Vdc,Plenum
GCA161.1P/PS	BPZ:GCA161.1P/PS	SR, 142 lb-in, 24VAC/DC,0-10Vdc,Plenum
GCA161.1U/PS	BPZ:GCA161.1U/PS	SR, 142 lb-in, 24VAC/DC,0-10Vdc

Note	<i>EMC Level:</i> <i>The listed products are suitable for use in residential, commercial, light-industrial and industrial environments accordance with the specifications in the data sheet and the documents enclosed with the product.</i>
Hinweis	EMV-Schärfegrad: Die gelisteten Produkte sind geeignet für den Einsatz in Wohn-, Geschäfts-, Gewerbe- und Industriebereich unter Beachtung der Vorgaben im Datenblatt und den beim Produkt beiliegenden Dokumenten