

**EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity**


Product identification

**QAA Series Sensors**Hersteller  
*Manufacturer*  
Anschrift  
*Adresse***Siemens Industry Inc.  
Building Technologies Division  
1000 Deerfield Parkway  
Buffalo Grove, IL 60089****Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.****Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:****RoHS-Richtlinie:****2011/65/EU** Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten; Amtsblatt der EU L174, 1/07/2011, S. 88–110

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produkts mit den Vorschriften der angewandten Richtlinie(n) wird nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Normen / Vorschriften:

Referenznummer einschließlich Ausgabedatum  
Reference number including Edition  
**EN 50581:2012*****This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.******The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:*****RoHS Directive:****2011/65/EU** Directive of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment; Official Journal of the EU L174, 1/07/2011, p. 88–110***The conformity of the product described above with the provisions of the applied Directive(s) is demonstrated by compliance with the following standards / regulations:******Referenznummer einschließlich Ausgabedatum  
Reference number including Edition***

Unterschiedet für und im Namen von: / Signed for and on behalf of:

**Siemens Industry Inc., Buffalo Grove, IL****Ivan Todorov  
Head of CPS R & D****4/16/2019****Date****Todd Lash  
Head of SRA Segment****4/17/19****Date**

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, ist jedoch keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten.

***This declaration is an attestation of conformity with the indicated Directive(s) but does not imply any guarantee of quality or durability. The safety instructions of the accompanying product documentation shall be observed.***

## EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity

<i>Product number</i> Typ	<i>Stock number</i> Artikelnummer	<i>Additional information</i> Zusätzliche Informationen
[ASN]	[SSN or ASN]	
QAA1011.AASU	BPZ:QAA1011.AASU	BUTTON TEMP SNSR, 1K OHM PT (375), METAL
QAA1011.AATU	BPZ:QAA1011.AATU	BTTN TMP SNSR, 1K PT(375), MTL WALL PLT
QAA1031.AASU	BPZ:QAA1031.AASU	BUTTON TEMP SNSR, TEC/RJ-11, METAL
QAA1031.AATU	BPZ:QAA1031.AATU	BUTTON SNSR, TEC/RJ-11, MTL, WALL PLATE
QAA2212.EWNN	BPZ:QAA2212.EWNN	RTS, 1K OHM PT(385), BLANK FRNT, NO LOGO
QAA2212.EWSN	BPZ:QAA2212.EWSN	RTS, 1K OHM PT (385), BLANK FRONT
QAA2230.EWNC	BPZ:QAA2230.EWNC	RTS, 10K OHM TYP2, BLANK, NO LOGO, LON
QAA2230.EWSC	BPZ:QAA2230.EWSC	RTS, 10K OHM TYPE 2, BLANK FRONT, LON
QAA2230.FWNC	BPZ:QAA2230.FWNC	RTS, 10K OHM TYP2, FULL HMI, NO LOGO LON
QAA2230.FWSC	BPZ:QAA2230.FWSC	RTS, 10K OHM TYPE 2, FULL HMI, LON
QAA2235.EWNN	BPZ:QAA2235.EWNN	RTS, 100K OHM, BLANK FRONT, NO LOGO
QAA2235.EWSN	BPZ:QAA2235.EWSN	RTS, 100K OHM, BLANK FRONT
QAA2230.EWNN	S55622-H100	RTS, 10K OHM TYP2, BLANK FRNT, NO LOGO
QAA2230.EWSN	S55622-H101	RTS, 10K OHM TYPE 2, BLANK FRONT
QAA2220.EWNN	S55622-H167	RTS,1K OHM @ 32F NI, BLANK FRNT, NO LOGO
QAA2220.FWNN	S55622-H168	RTS,1K OHM @ 32F NI, FULL HMI, NO LOGO
QAA2221.FWNN	S55622-H170	RTS,1K OHM @ 70F NI, FULL HMI, NO LOGO
QAA2230.FWNN	S55622-H171	RTS, 10K OHM TYPE 2, FULL HMI, NO LOGO
QAA2232.EWNN	S55622-H172	RTS, 10K OHM TYPE 3, BLANK FRNT, NO LOGO
QAA2232.FWNN	S55622-H173	RTS, 10K OHM TYPE 3, FULL HMI, NO LOGO
QAA2220.EWSN	S55622-H180	RTS,1K OHM @ 32F NI, BLANK FRONT
QAA2220.FWSN	S55622-H181	RTS,1K OHM @ 32F NI, FULL HMI
QAA2221.EWSN	S55622-H182	RTS,1K OHM @ 70F NI, BLANK FRONT
QAA2221.FWSN	S55622-H183	RTS,1K OHM @ 70F NI, FULL HMI
QAA2230.FWSN	S55622-H184	RTS, 10K OHM TYPE 2, FULL HMI
QAA2232.EWSN	S55622-H185	RTS, 10K OHM TYPE 3, BLANK FRONT
QAA2232.FWSN	S55622-H186	RTS, 10K OHM TYPE 3, FULL HMI